




Lighting For Future

R6A

LED 檯燈

LED SMART TABLE LAMP WITH LIGHT SENSATION

User Manual




智能光感
USB輸出
五檔調光
三種色溫
面光源
小夜燈
定時關機

主要功能

- 智能光感，燈光可隨環境亮度變化自動調節，節能護眼
- USB輸出孔，可給手機等移動設備充電
- 三種色溫，五段調光，滿足您不同環境的照明需求
- 面光源設計，光線柔和均勻，無重影，真正護眼
- 防眩光遮罩設計，有效避免眼睛直視燈光
- 1小時定時關機，提醒您工作或閱讀狀態下休息片刻
- 小夜燈設計，實用方便，夜晚更溫馨
- 亮度色溫記憶功能，無需每次重新調節，方便貼心

技術參數


品名	LED檯燈
型號	R6A
尺寸	328×458×125 (mm)
重量	900g(±10%)
材質	ABS+Aluminum
額定輸入	DC12 V/1.0A
USB輸出	DC 5V / 0.5A
電源供應器	K15S120100U
(額定電壓100~240VAC, 該定頻率50/60Hz, 該定電流0.5A, PF>0.5)	
總額定消耗電功率	12W (±10%)
適用光源	LED(0.2W) × 54 PCS LED(0.1W) × 3 PCS
照度	>1700 LUX (30CM)
演色性指數	≥ 80
色溫	黃光3000K 自然光4000K 白光5700K
平均壽命	25,000hr
製造年份	見本體所示
委製商/進口商	聖誠全球科技股份有限公司
委製商/進口商地址	新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4
生產國別	中國



獨創側發光小夜燈，三顆暖黃色燈珠，光線二次反射，
出光均勻，溫暖舒適不刺眼，獨享睡前溫馨時光。

室內用燈具 ta 40°C

使用說明



1. 開關機操作狀態說明



當環境處在相對明亮狀態下，開啓/關閉檯燈時（包括小夜燈），燈光即開即亮或即關即滅，無延遲緩衝；當在夜晚或相對黑暗環境狀態下（譬如陰雨天），開啓或關閉檯燈（包括小夜燈），燈光會漸進式緩慢變亮或緩慢熄滅，避免燈光瞬間變化對眼睛造成不適，讓眼睛對環境光變化有一定的適應時間，起到護眼的作用。

2. 環境光自動識別功能

智能光感開啓時，檯燈會根據周圍環境光線自動調節亮度。在相對明亮的環境下，檯燈亮度會自動提升30%進行補充照明；在夜晚或黑暗環境中，檯燈亮度會自動減弱30%，避免燈光過於刺眼，以達到最佳舒適照明效果，真正護眼。


3. 光感應自動熄滅小夜燈

睡前開啓溫馨小夜燈後，入睡後易忘記關閉，當天亮或周圍環境變亮時，小夜燈將會自動感應環境光變化，五分鐘後自動熄滅，人性化設計，省電又安全。



操作說明

觸控面板操作說明 (如圖)



■① 檯燈開關鍵：在白天或比較明亮狀態下，初始通電輕觸開關鍵，燈光默認為中白光70%亮度(5700K)；在夜晚或相對黑暗狀態下，初始通電輕觸開關鍵，檯燈默認為自然光30%亮度(4000K)。

■② 小夜燈開關：輕觸此鍵開啓或關閉小夜燈

■③ 定時開機鍵：輕觸定時鍵，1小時定時開機功能開啓或取消

■④ 增強亮度鍵：輕觸此鍵五段逐級增加亮度


■⑤ 減弱亮度鍵：輕觸此鍵五段逐級減弱亮度

■⑥ 燈光模式：按 M 鍵調節色溫，有三種模式

1、白光

2、自然光


3、黃光



USB輸出孔可給其他移動設備充電

檯燈使用時避免下傾角度過小(低於30°)，避免本體傾倒。

示意圖



● 請勿將檯燈放置於超過6°角平面

限用物質含有情況標示聲明書 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價铬 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
LED板組	○	○	○	○	○	○
驅動器	○	○	○	○	○	○
內部/外部導線	○	○	○	○	○	○
導光板	○	○	○	○	○	○
燈具外殼	○	○	○	○	○	○
USB埠	○	○	○	○	○	○
插接器	○	○	○	○	○	○
金屬支架	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.